

Garant GRIDLINE

Szafy CNC kompletne, z uchwytami narzędziowymi, z roletami, do uchwytów narzędziowych typu: C4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	971309 C4
GTIN	4062406164317
Klasa artykułu	9GI

Opis

UWAGA: Możliwy wybór koloru

Wykonanie:

Wyposażona szafa 40×20G. Szyny mocujące z regulacją co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Maksymalna **nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg, a wspornika poprzecznego 150 kg.**

Żaluzje z eloksalowanych profili aluminiowych, bez możliwości konfiguracji kolorystycznej.

w dostawie::

Szafa z szynami mocującymi nr 971525 rozm. 20 i poprzeczki z uchwytami narzędziowymi nr 971570.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, szyny mocujące i poprzeczka – szary jasny RAL 7035, **lakierowane proszkowo.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szafek GridLine patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 2000 mm
szerokość: 1000 mm
głębokość: 500 mm
szerokość w G: 40
głębokość w G: 20
Szyny mocujące: 9 para

Opis techniczny

masa	146 kg
odstęp osiowy A	97 mm
szerokość w G	40
wysokość	2000 mm
głębokość w G	20
głębokość	500 mm
szerokość	1000 mm
liczba uchwytów narzędziowych	81
liczba poprzeczek	9
Szyny mocujące	9 para
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fronty szafek	Żaluzja
Rodzaj produktu	Szafy CNC

Akcesoria

Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 40G do uchwytów narzędziowych typu C4

971570 C4

Szyny mocujące do poprzeczek, para Nadaje się do szafy o głębokości w G 20

971525 20

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP14

914226 GP14

Wkładki z tworzywa sztucznego Typ C4

947390 C4