

Garant GRIDLINE

**Szafy CNC kompletne, z uchwytami narzędziowymi, z roletami, do uchwytów narzędziowych typu: HSK50****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 971349 HSK50  |
| GTIN             | 4062406164812 |
| Klasa artykułu   | 9GI           |

**Opis****Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40×20G. Szyny mocujące z regulacją co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Maksymalna **nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg**, a **wspornika poprzecznego 150 kg**.

**Żaluzje z eloksalowanych profili aluminiowych, bez możliwości konfiguracji kolorystycznej.**

**w dostawie::**

Szafa z szynami mocującymi nr 951525 rozm. 20 i poprzeczki z uchwytami narzędziowymi nr 971570.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi i szuflady – niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szafek GridLine patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 2000 mm  
 szerokość: 1000 mm  
 głębokość: 500 mm  
 szerokość w G: 40  
 głębokość w G: 20  
 Szyny mocujące: 2 para

## Opis techniczny

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| liczba uchwytów narzędziowych     | 126  |
| głębokość                         | 500 mm   |
| wysokość                          | 2000 mm  |
| odstęp osiowy A                   | 71 mm  |
| szerokość                         | 1000 mm  |
| masa                              | 126 kg   |
| szerokość w G                     | 40   |
| głębokość w G                     | 20   |
| Szyny mocujące                    | 2 para   |
| liczba poprzeczek                 | 6  |
| Grubość materiału                 | 0,9 mm   |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1000 kg  |
| Regulacja wysokości co            | 25 mm  |
| Zamek patentowy                   | modułowa wkładka   |
| Wybór kolorów                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Fronty szafek                     | Żaluzja  |
| Rodzaj produktu                   | Szafy CNC  |

## Akcesoria

|   |              |
|---|--------------|
| Wkładki z tworzywa sztucznego Typ HSK50 | 947390 HSK50 |
| Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP14  | 914226 GP14  |

Szyny mocujące do poprzeczek, para Nadaje się do szafy o głębokości w G 20

971525 20

Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 40G do uchwytów narzędziowych typu HSK50

971570 HSK50