

Garant GRIDLINE

## Szafy CNC kompletne, z uchwytami narzędziowymi, z roletami, do uchwytów narzędziowych typu: C8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	971349 C8
GTIN	4062406164799
Klasa artykułu	9GI

### Opis

#### Wykonanie:

Wyposażona szafa 40×20G. Szyny mocujące z regulacją co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Maksymalna **nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg**, a **wspornika poprzecznego 150 kg**.

**Żaluzje z eloksalowanych profili aluminiowych, bez możliwości konfiguracji kolorystycznej.**

#### w dostawie::

Szafa z szynami mocującymi nr 951525 rozm. 20 i poprzeczki z uchwytami narzędziowymi nr 971570.

#### Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi i szuflady – niebieski sygnałowy RAL 5005, **lakier proszkowy.**

#### wskazówka:

Półki i akcesoria do szafek GridLine patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 2000 mm  
szerokość: 1000 mm  
głębokość: 500 mm  
szerokość w G: 40  
głębokość w G: 20  
Szyny mocujące: 2 para

## Opis techniczny

masa	126 kg
odstęp osiowy A	104 mm
wysokość	2000 mm
liczba uchwytów narzędziowych	48
głębokość	500 mm
szerokość	1000 mm
głębokość w G	20
szerokość w G	40
Szyny mocujące	2 para
liczba poprzeczek	6
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fronty szafek	Żaluzja
Rodzaj produktu	Szafy CNC

## Akcesoria

Wkładki z tworzywa sztucznego Typ C8	947390 C8
Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP14	914226 GP14

Szyny mocujące do poprzeczek, para Nadaje się do szafy o głębokości w G 20

971525 20

Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 40G do uchwytów narzędziowych typu C8

971570 C8