

Garant GRIDLINE

Szafy CNC kompletne, z uchwytemi narzędziowymi, z roletami, do uchwytów narzędziowych typu: HSK63



Dane zamówienia

Numer katalogowy	971349 HSK63
GTIN	4062406164829
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Wypożyczona szafa 40×20G. Szyny mocujące z regulacją co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem do pchania pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża. Maksymalna **nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg, a wspornika poprzecznego 150 kg.**

Żaluzje z eloksowanych profili aluminiowych, bez możliwości konfiguracji kolorystycznej.

w dostawie::

Szafa z szynami mocującymi nr 971525 rozm. 20 i poprzeczki z uchwytemi narzędziowymi nr 971570.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, szyny mocujące i poprzeczka – szary jasny RAL 7035, **lakierowane proszkowo.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szafek GridLine patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

liczba uchwytów narzędziowych	78
odstęp osiowy A	78 mm
wysokość	2000 mm
szerokość	1000 mm
głębokość	500 mm
masa	126 kg
głębokość w G	20
szerokość w G	40
liczba poprzeczek	6
Szyny mocujące	2 para
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fronty szafek	Żaluzja
Rodzaj produktu	Szafy CNC

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/971349-HSK63>