

Garant GRIDLINE

Szafy CNC o dużej pojemności, kompletne, z gniazdami na narzędzia z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, do uchwytów narzędziowych typu: HSK40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	971451 HSK40
GTIN	4062406164959
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Wypożyczona szafa 40×28G. Szyny mocujące z regulacją co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem do pchania pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Maksymalna **nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg, a wspornika poprzecznego 150 kg.**

w dostawie::

Szafa z szynami mocującymi nr 971525 rozm. 28 i poprzeczki z uchwytami narzędziowymi nr 971570.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, szyny mocujące i poprzeczka – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – szary antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf o dużej pojemności GridLine – patrz nr 942530–942573 i grupa 95. Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Karta danych

Szyny mocujące	2 para
głębokość	700 mm
wysokość użytkowa	1845 mm
liczba poprzeczek	8
szerokość w G	40
szerokość	1000 mm
masa	115 kg
głębokość w G	28
wysokość	2000 mm
liczba uchwytów narzędziowych	176
odstęp osiowy A	63 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
Rodzaj produktu	Szafy CNC o dużej pojemności

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/971451-HSK40>