

Garant GRIDLINE

Szafy CNC o dużej pojemności, kompletne, z gniazdami na narzędzia z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, do uchwytów narzędziowych typu: HSK80**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	971451 HSK80
GTIN	4062406164980
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Wyposażona szafa 40×28G. Szyny mocujące z regulacją co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwным z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Maksymalna **nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg, a wspornika poprzecznego 150 kg.**

w dostawie::

Szafa z szynami mocującymi nr 971525 rozm. 28 i poprzeczki z uchwytami narzędziowymi nr 971570.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf o dużej pojemności GridLine – patrz nr 942530–942573 i grupa 95. Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 2000 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 700 mm

szerokość w G: 40

głębokość w G: 28
wysokość użytkowa: 1845 mm

Opis techniczny

szerokość w G	40
liczba poprzeczek	8
odstęp osiowy A	104 mm
Szyny mocujące	2 para
masa	115 kg
liczba uchwytów narzędziowych	64
wysokość użytkowa	1845 mm
głębokość w G	28
głębokość	700 mm
wysokość	2000 mm
szerokość	1000 mm
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ szafy	szafki podstawowe
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
Rodzaj produktu	Szafy CNC o dużej pojemności

Akcesoria

Wkładki z tworzywa sztucznego Typ HSK80	947390 HSK80
	971525 28

Szyny mocujące do poprzeczek, para Nadaje się do szafy o głębokości w G 28

Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 40G do uchwytów narzędziowych typu HSK80

971570 HSK80

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11

914226 GP11

Zestaw oświetleniowy Basic do szaf GridLine z drzwiami skrzydłowymi do szaf o wysokości 2000 mm

940501 2000