

Garant GRIDLINE

Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 30G, do uchwytów narzędziowych typu: SK50**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	971560 SK50
GTIN	4062406165192
Klasa artykułu	9GI

Opis**Pasuje do:**

Montaż na szynach mocujących nr 971525.

Szerokość szafy/przegrody 30G (szafy o szerokości 60G mają 2 przegrody po 30G).

Powłoka lakiernicza:Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.**Opis techniczny**

głębokość	135 mm
wysokość	54 mm
odstęp osiowy A	141 mm
liczba uchwytów narzędziowych	5
do uchwytów narzędziowych typu	SK 50
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	System nośny CNC

Akcesoria

Szyny mocujące do poprzeczek, para Nadaje się do szafy o głębokości w G 20

971525 20

Wkładki z tworzywa sztucznego Typ SK50

947390 SK50

Szyny mocujące do poprzeczek, para Nadaje się do szafy o głębokości w G 28

971525 28