

 GRIDLINE

Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 30G, do uchwytów narzędziowych typu: VDI30



Dane zamówienia

Numer katalogowy	971560 VDI30
GTIN	4062406165215
Klasa artykułu	9GI

Opis

Pasuje do :

Montaż na szynach mocujących nr 971525.

Szerokość szafy/przegrody 30G (szafy o szerokości 60G mają 2 przegrody po 30G).

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150 kg

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 54 mm

głębokość: 135 mm

liczba uchwytów narzędziowych: 13

odstęp osiowy A: 71 mm

Opis techniczny

liczba uchwytów narzędziowych	13
do uchwytów narzędziowych typu	VDI 30
wysokość	54 mm
odstęp osiowy A	71 mm
głębokość	135 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aksesoria

Wkładki z tworzywa sztucznego typ VDI30

947390 VDI30