

Garant GRIDLINE

## Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 40G, do uchwytów narzędziowych typu: C4



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	971570 C4
GTIN	4062406165383
Klasa artykułu	9GI

### Opis

**Pasuje do:**

Montaż na szynach mocujących nr 971525.

Szerokość szafy/przegrody 40G (szafy o szerokości 80G mają 2 przegrody po 40G).

**Powłoka lakiernicza:**

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

### Opis techniczny

liczba uchwytów narzędziowych	9
do uchwytów narzędziowych typu	C4
odstęp osiowy A	97 mm
głębokość	135 mm
wysokość	54 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	System nośny CNC

### Akcesoria

Wkładki z tworzywa sztucznego Typ C4	947390 C4
Szyny mocujące do poprzeczek, para Nadaje się do szafy o głębokości w G 20	971525 20
Szyny mocujące do poprzeczek, para Nadaje się do szafy o głębokości w G 28	971525 28