

Garant GRIDLINE

Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 40G, do uchwytów narzędziowych typu: C8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	971570 C8
GTIN	4062406165413
Klasa artykułu	9GI

Opis

Pasuje do:

Montaż na szynach mocujących nr 971525.

Szerokość szafy/przegrody 40G (szafy o szerokości 80G mają 2 przegrody po 40G).

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

Opis techniczny

głębokość	135 mm
do uchwytów narzędziowych typu	C8
liczba uchwytów narzędziowych	8
wysokość	54 mm
odstęp osiowy A	104 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	System nośny CNC

Akcesoria

Wkładki z tworzywa sztucznego Typ C8	947390 C8
Szyny mocujące do poprzeczek, para Nadaje się do szafy o głębokości w G 28	971525 28
Szyny mocujące do poprzeczek, para Nadaje się do szafy o głębokości w G 20	971525 20