

 GRIDLINE

## Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 40G, do uchwytów narzędziowych typu: VDI40



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	971570 VDI40
GTIN	4062406165376
Klasa artykułu	9GI

### Opis

#### Pasuje do :

Montaż na szynach mocujących nr 971525.

Szerokość szafy/przegrody 40G (szafy o szerokości 80G mają 2 przegrody po 40G).

#### Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150 kg

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 54 mm

głębokość: 135 mm

liczba uchwytów narzędziowych: 17

odstęp osiowy A: 75 mm

### Opis techniczny

wysokość	54 mm
odstęp osiowy A	75 mm
głębokość	135 mm
liczba uchwytów narzędziowych	17
do uchwytów narzędziowych typu	VDI 40
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

---

## Aksesoria

Wkładki z tworzywa sztucznego typ VDI40

947390 VDI40