

Garant GRIDLINE

## Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 40G, do uchwytów narzędziowych typu: SK50



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	971570 SK50
GTIN	4062406165345
Klasa artykułu	9GI

### Opis

**Pasuje do:**

Montaż na szynach mocujących nr 971525.

Szerokość szafy/przegrody 40G (szafy o szerokości 80G mają 2 przegrody po 40G).

**Powłoka lakiernicza:**

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

### Opis techniczny

wysokość	54 mm
głębokość	135 mm
odstęp osiowy A	141 mm
liczba uchwytów narzędziowych	6
do uchwytów narzędziowych typu	SK 50
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	System nośny CNC

### Akcesoria

Szyny mocujące do poprzeczek, para Nadaje się do szafy o głębokości w G 20

971525 20

Wkładki z tworzywa sztucznego Typ SK50

947390 SK50

Szyny mocujące do poprzeczek, para Nadaje się do szafy o głębokości w G 28

971525 28