

 GRIDLINE

Poprzeczki z gniazdami na narzędzia do szaf/przegród o szerokości 40G, do uchwytów narzędziowych typu: SK40



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 971570 SK40 |
| GTIN | 4062406165338 |
| Klasa artykułu | 9GI |

Opis

Pasuje do :

Montaż na szynach mocujących nr 971525.

Szerokość szafy/przegrody 40G (szafy o szerokości 80G mają 2 przegrody po 40G).

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, **lakier proszkowy**.

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150 kg

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 54 mm

głębokość: 135 mm

liczba uchwytów narzędziowych: 15

odstęp osiowy A: 76 mm

Opis techniczny

| | |
|--|--|
| odstęp osiowy A | 76 mm |
| głębokość | 135 mm |
| liczba uchwytów narzędziowych | 15 |
| wysokość | 54 mm |
| do uchwytów narzędziowych typu | SK 40 |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 150 kg |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

Aksesoria

Wkładki z tworzywa sztucznego typ SK40

947390 SK40