

Garant GRIDLINE

Segmenty nóg ESD, liczba modułów: 800 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972180 800
GTIN	4062406166984
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, niepowodującymi uszkodzenia podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

Powłoka lakiernicza:

Standardowy kolor szary jasny, zbliżony do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD.**

wskazówka:

Segmenty nóg bez ściany tylnej lub obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 972195 w celu usztywnienia. Wysokość odpowiada krawędzi dolnej blatu roboczego.

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego nie przewodzą ładunków elektrostatycznych. Brak możliwości uziemienia przez nóżki.

izolacja elektryczna: EGB/ESD

wysokość: 800 mm

szerokość: 50 mm

głębokość: 700 mm

pasuje do blatów o głębokości: 750 mm

Opis techniczny

pasuje do blatów o głębokości	750 mm
wysokość	800 mm
szerokość	50 mm
głębokość	700 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1,5 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD
Rodzaj produktu	Segmenty nóg do stołów warsztatowych