

Garant GRIDLINE

Wózek ESD, wysokość: 1700mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972060 1700
GTIN	4062406167110
Klasa artykułu	9GW

Opis**Wykonanie:**

Ramy i konstrukcja z rury stalowej 4-kątnej z podstawą z blachy stalowej. Szczeliny w ramie z przodu i z tyłu (co 50 mm) do mocowania półek, szyn z pojemnikami itp. o rozmiarze 1000 mm.

Gwintowane tulejki od wewnątrz ramy do montażu blachy perforowanej. 4 kółka skrętne TPE z hamulcem, \varnothing 125 mm, z szarymi, odpornymi na ścieranie **kołami przewodzącymi**.

Zastosowanie:

Do uzupełnienia półkami, szynami z pojemnikami oraz panelami perforowanymi wielkości 1000.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.

Opis techniczny

głębokość	700 mm
szerokość	1000 mm
liczba kółek skrętnych bez hamulca	2

masa	35 kg
wysokość	1700 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
wysokość użytkowa	1370 mm
Nośność maksymalna	200 kg
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości co	50 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Rodzaj produktu	Wózek na materiały