


Garant GRIDLINE

**Szafki narzędziowe kompletne, ESD, z szufladami, wys. w mm/model: 1000/10****Dane zamówienia**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 972440 1000/10 |
| GTIN             | 4062406166885  |
| Klasa artykułu   | 9GK            |

**Opis****Wykonanie:**

Szafka narzędziowa **przewodząca ładunki elektrostatyczne**, wg DIN EN 61340-5-1. W pełni wyposażona szafka narzędziowa 30×28G, z szufladami 26×24G. Zamykanie centralne zamkiem patentowym. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm). Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. **Z kablem uziemiającym ESD w komplecie.**

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i szuflady w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD.**

**wskazówka:**

- **przy podnoszeniu i transporcie szafy należy zadbać o odpowiednie unieruchomienie szuflad w korpusie**
- **wszystkie części z tworzywa sztucznego (np. osłony i uchwyty listwowe) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.**

izolacja elektryczna: EGB/ESD

wysokość: 1000 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 700 mm

wysokość użytkowa: 900 mm  
szerokość użytkowa szuflad: 650 mm  
głębokość użytkowa szuflad: 600 mm

## Opis techniczny

|  |                       |
|--|-----------------------|
| szerokość użytkowa szuflad                                   | 650 mm                |
| wysokość użytkowa  | 900 mm                |
| wysokość   | 1000 mm               |
| szerokość  | 750 mm                |
| głębokość użytkowa szuflad w G                               | 24                    |
| głębokość użytkowa szuflad                                   | 600 mm                |
| Liczba szuflad   | 10                    |
| głębokość  | 700 mm                |
| zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych (ESD), | tak                   |
| szerokość użytkowa szuflad w G                               | 26                    |
| masa   | 196 kg                |
| Grubość materiału  | 1,2 mm                |
| Nośność szuflad/szufladopółek                                | 50 kg                 |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)                       | 100 %                 |
| Prowadnica wysuwana szuflad                                  | Blokada wysuwu        |
| Zamek patentowy  | Modułowa wkładka      |
| izolacja elektryczna   | EGB/ESD               |
| Atrybut nazwy produktu                                       | 26x24G                |
| Rodzaj produktu  | Szafa narzędziowa ESD |