


Garant GRIDLINE

**Ścianki perforowane ESD jednostronne, pasują do typu: 2000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972100 2000
GTIN	4062406167394
Klasa artykułu	9GW

**Opis****Wykonanie:**

Z mocnej blachy stalowej, zaginanej, do przejrzystego przechowywania narzędzi. Narzędzia można mocować w ścianie perforowanej **po obu stronach, niezależnie od siebie**. Ścianki perforowane z blachy stalowej □ 9 × 9 mm co 37 mm do zamocowania akcesoriów do ścianki perforowanej z grupy 95.

**Pasuje do :**

Do **wkręcania** między słupki nośne a wózki na materiały.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny, podobny do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

**wskazówka:**

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.

izolacja elektryczna: EGB/ESD

wysokość: 481 mm

szerokość: 1920 mm

głębokość: 25 mm

nośność: 100 kg

masa: 12 kg

**Opis techniczny**

szerokość	1920 mm
wysokość	481 mm
nośność	100 kg

masa	12 kg
głębokość	25 mm
wykonanie ściany perforowanej	jednostronne
Grubość materiału	1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Rodzaj produktu	Ściany z blachy perforowanej