

Garant GRIDLINE

Kolumny wsporcze ESD, wysokość: 962 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972080 962
GTIN	4062406167141
Klasa artykułu	9GW

Opis**Wykonanie:**

Z solidnej blachy stalowej. Powierzchnia robocza bez barier, ponieważ montaż odbywa się bez węzłówki. Rowki do zawieszanie co 50 mm na ścianie przedniej oraz tulejki gwintowane na ścianie przedniej i wewnętrznej, do zawieszania innych modułów, jak ściana perforowana, półki itp. Słupki nośne z bocznymi otworami na przepusty kablowe. Dostawa parami.

Pasuje do :

stanowisk roboczych i narożnikowych stanowisk pracy.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD.**

wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych. Do zawieszania par ramion nośnych.

izolacja elektryczna: EGB/ESD

szerokość: 40 mm

głębokość: 100 mm

maks. liczba ścian perforowanych: 2 × nr 972100 lub nr 972101

masa: 6 kg

Opis techniczny

szerokość	40 mm
masa	6 kg
maks. liczba ścian perforowanych	2 × nr 972100 lub nr 972101
Seria	Stanowiska robocze
głębokość	100 mm
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości co	50 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD
Rodzaj produktu	Słupki nośne ESD do stołów warsztatowych