

 GRIDLINE

Ramię obrotowe ESD, liczba przegubów: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	972140 1
GTIN	4062406167509
Klasa artykułu	9GW

Opis

Wykonanie:

Ramię wychylne z kształtownika stalowego z **1** lub **2 przegubami**, do przymocowania (połączenia śrubowe) na **słupkach nośnych**. Do mocowania ścianki perforowanej nr 972144, uchwyty klawiatury / monitora TFT nr 972142 i uchwyty do monitora TFT nr 928178.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.

Grubość materiału: 1 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 25 kg

izolacja elektryczna: EGB/ESD

wysięg ramienia wychylnego: 310 mm

nośność: 25 kg

Opis techniczny

nośność	25 kg
wysięg ramienia wychylnego	310 mm
Grubość materiału	1 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	25 kg
izolacja elektryczna	EGB/ESD

