

Garant GRIDLINE

**Ramię wychylne ESD, liczba przegubów: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972140 2
GTIN	4062406167516
Klasa artykułu	9GW

**Opis****Wykonanie:**

Ramię wychylne z kształtownika stalowego z **1 lub 2 przegubami**, do przymocowania (połączenia śrubowe) na **słupkach nośnych**. Do mocowania ścianki perforowanej nr 972144, uchwytu klawiatury / monitora TFT nr 972142 i uchwytu do monitora TFT nr 928178.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny, podobny do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

**wskazówka:**

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.

izolacja elektryczna: EGB/ESD

wysięg ramienia wychylnego: 560 mm

nośność: 25 kg

**Opis techniczny**

nośność	25 kg
wysięg ramienia wychylnego	560 mm
Grubość materiału	1 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	25 kg
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Rodzaj produktu	Ramiona wychylne

