


Garant GRIDLINE

**Ścianki perforowane ESD jednostronne, pasują do typu: 1000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972100 1000
GTIN	4062406167370
Klasa artykułu	9GW

**Opis****Wykonanie:**

Z mocnej blachy stalowej, zaginanej, do przejrzystego przechowywania narzędzi. Narzędzia można mocować w ścianie perforowanej **po obu stronach, niezależnie od siebie**. Ścianki perforowane z blachy stalowej □ 9 × 9 mm co 37 mm do zamocowania akcesoriów do ścianki perforowanej z grupy 95.

**Pasuje do :**

Do **wkręcania** między słupki nośne a wózki na materiały.

**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny, podobny do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

**wskazówka:**

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.

izolacja elektryczna: EGB/ESD

wysokość: 481 mm

szerokość: 920 mm

głębokość: 25 mm

nośność: 100 kg

masa: 6 kg

**Opis techniczny**

wykonanie ściany perforowanej	jednostronne
szerokość	920 mm
głębokość	25 mm

wysokość	481 mm
nośność	100 kg
masa	6 kg
Grubość materiału	1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Rodzaj produktu	Ściany z blachy perforowanej