


Garant GRIDLINE

Ścianki perforowane ESD jednostronne, pasują do typu: 1500**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972100 1500
GTIN	4062406167387
Klasa artykułu	9GW

Opis**Wykonanie:**

Z mocnej blachy stalowej, zaginanej, do przejrzystego przechowywania narzędzi. Narzędzia można mocować w ściance perforowanej **po obu stronach, niezależnie od siebie**. Ścianki perforowane z blachy stalowej □ 9 × 9 mm co 37 mm do zamocowania akcesoriów do ścianki perforowanej z grupy 95.

Pasuje do :

Do **wkręcania** między słupki nośne a wózki na materiały.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.

izolacja elektryczna: EGB/ESD

wysokość: 481 mm

szerokość: 1420 mm

głębokość: 25 mm

nośność: 100 kg

masa: 9 kg

Opis techniczny

szerokość	1420 mm
wysokość	481 mm
głębokość	25 mm

nośność	100 kg
masa	9 kg
wykonanie ściany perforowanej	jednostronne
Grubość materiału	1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Rodzaj produktu	Ściany z blachy perforowanej