

**Maty ochronne w wykonaniu ESD, szerokość 91 cm, czarne, długość: 150 cm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

972602 150

GTIN

Klasa artykułu

96C

**Opis****Wykonanie:**

Mata ochronna o grubości 14 mm, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne. Trwała, laminowana powierzchnia na bazie winylu mikrokomórkowego, zapewnia doskonały efekt zapobiegający zmęczeniu. Wyposażona w przycisk 10 mm i przewód uziemiający. Wysoki stopień zabezpieczenia przed poślizgiem (R9 wg DIN 51130 i BG-rule BGR181) i łatwe wykonywanie ruchów obrotowych na macie dzięki profilowi stosowanemu na blasze o żeberkach owalnych. Podkładka zabezpieczająca przed poślizgiem i 4 zukosowane boki chronią przed potknięciem.

**Norma:**

Erfüllt **IEC 61340-4-1** (Kategorie DIF), gemessener Widerstand  $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$ ,  $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$ .  
Elektrostatische Aufladung (Geh-Test), erfüllt **ISO 6356** und **EN 1815**.

**w dostawie::**

Przewód uziemiający.

Komfort pracy w pozycji stojącej: Przeciwpślizgowe

Komfort pracy w pozycji stojącej: Zapobiegające zmęczeniu

Komfort pracy w pozycji stojącej: Izolacja (temperatura)

ochrona przed uderzeniami: podłoga

właściwości materiału: nieodporne na oleje

izolacja elektryczna: EGB/ESD

długość: 150 cm

szerokość: 91 cm

Grubość: 14 mm

## Opis techniczny

szerokość	91 cm
długość	150 cm
Grubość	14 mm
Komfort pracy w pozycji stojącej	Przeciwpoślizgowe
Komfort pracy w pozycji stojącej	Zapobiegające zmęczeniu
Komfort pracy w pozycji stojącej	Izolacja (temperatura)
ochrona przed uderzeniami	podłoga
właściwości materiału	nieodporne na oleje
izolacja elektryczna	EGB/ESD
Atrybut nazwy produktu	czarne