

Maty ochronne w wykonaniu ESD, szerokość 91 cm, czarne, długość: 200 cm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972602 200
GTIN	662641864276
Klasa artykułu	96C

Opis**Wykonanie:**

Mata ochronna o grubości 14 mm, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne. Trwała, laminowana powierzchnia na bazie winylu mikrokomórkowego, zapewnia doskonały efekt zapobiegający zmęczeniu. Wyposażona w przycisk 10 mm i przewód uziemiający. Wysoki stopień zabezpieczenia przed poślizgiem (R9 wg DIN 51130 i BG-rule BGR181) i łatwe wykonywanie ruchów obrotowych na macie dzięki profilowi stosowanemu na blasze o żeberkach owalnych. Podkładka zabezpieczająca przed poślizgiem i 4 zukosowane boki chronią przed potknięciem.

Norma:

Erfüllt **IEC 61340-4-1** (Kategorie DIF), gemessener Widerstand $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$.
Elektrostatische Aufladung (Geh-Test), erfüllt **ISO 6356** und **EN 1815**.

w dostawie::

Przewód uziemiający.

Komfort pracy w pozycji stojącej: Przeciwpślizgowe

Komfort pracy w pozycji stojącej: Zapobiegające zmęczeniu

Komfort pracy w pozycji stojącej: Izolacja (temperatura)

ochrona przed uderzeniami: podłoga

właściwości materiału: nieodporne na oleje

izolacja elektryczna: EGB/ESD

długość: 200 cm

szerokość: 91 cm

Grubość: 14 mm

Opis techniczny

szerokość	91 cm
długość	200 cm
Grubość	14 mm
Komfort pracy w pozycji stojącej	Przeciwpoślizgowe
Komfort pracy w pozycji stojącej	Zapobiegające zmęczeniu
Komfort pracy w pozycji stojącej	Izolacja (temperatura)
ochrona przed uderzeniami	podłoga
właściwości materiału	nieodporne na oleje
izolacja elektryczna	EGB/ESD
Atrybut nazwy produktu	czarne