

Garant GRIDLINE

**Szafy z półkami ESD z drzwiami skrzydłowymi pełnymi, liczba modułów:
1000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972380 1000
GTIN	4062406180720
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa **przewodząca ESD** zgodnie z DIN EN 61340-5-1. Mocowanie półek możliwe w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesunym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** z 4 indywidualnie regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Kontrole ESD odbywają się zgodnie z normą DIN EN 61340-5-1. Pomiar oporności względem uziemionego punktu odbywa się z wartością graniczną $R_{gp} < 1 \text{ G}\Omega$. Półki są **lakierowane proszkowo farbą przewodzącą ESD**. Nóżki z tworzywa sztucznego nie przewodzą ładunków elektrostatycznych (ESD), w związku z czym punkt uziemienia szafy musi być połączony z uziemieniem budynku.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

wskazówka:

Dostawa bez opakowania ochronnego ESD. Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. osłony i uchwyty do pchania) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

masa	56 kg
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
głębokość	500 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	35 kg
głębokość w G	20
wysokość	1000 mm
wysokość użytkowa	845 mm
szerokość	1000 mm
ComfortClose	nie
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbroyenia	tak
szerokość w G	40
Liczba półek	2
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrznego
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
--	-------------