

Garant GRIDLINE

**Szafy z półkami ESD z drzwiami skrzydłowymi pełnymi, liczba modułów:
2000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972380 2000
GTIN	4062406180737
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa **przewodząca ESD** zgodnie z DIN EN 61340-5-1. Mocowanie półek możliwe w odstępach co 25 mm. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesunym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. **Cokół niwelujący** z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Kontrole ESD odbywają się zgodnie z normą DIN EN 61340-5-1. Pomiar oporności względem uziemionego punktu odbywa się z wartością graniczną $R_{gp} < 1 \text{ G}\Omega$. Półki są **lakierowane proszkowo farbą przewodzącą ESD**. Nóżki z tworzywa sztucznego nie przewodzą ładunków elektrostatycznych (ESD), w związku z czym punkt uziemienia szaf musi być połączony z uziemieniem budynku.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

wskazówka:

Dostawa bez opakowania ochronnego ESD. Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. osłony i uchwyty do pchania) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

głębokość	500 mm
szerokość w G	40
Liczba półek	5
ComfortClose	nie
Fronty szafek	drzwi skrzydłowe, pełne
szerokość	1000 mm
wysokość użytkowa	1845 mm
masa	102 kg
wysokość	2000 mm
głębokość w G	20
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbroyenia	tak
Uchwyt do pozycjonowania	wewnętrzny
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	35 kg
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000 kg
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Rodzaj produktu	Szafy z półkami

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ GP11	914226 GP11
--	-------------