

Garant**Obrotowe krzesło warsztatowe, skóra syntetyczna, z rolkami, niskie****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965034
GTIN	4045197739537
Klasa artykułu	91Z

Opis**Wykonanie:**

Ergonomiczne krzesło warsztatowe obrotowe z konstrukcją synchroniczną. Miękką powierzchnia ze sztucznej skóry jest łatwa do utrzymania w czystości i zmywalna. Z podwójnym kontrastującym szwem w kolorze pomarańczowym. Pięcioramienna podstawa aluminiowa. Siedzenie (szerokość x głębokość) 470x450 mm.

Wysokość oparcia: 600 mm.

Zakres regulacji oparcia: 60 mm.

Regulacja głębokości siedziska: 40 mm.

Nośność: 120 kg.

Duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu.

Podwójne rolki z hamulcem, miękka powierzchnia toczna z poliuretanu.

Wykonanie, tekst reklamowy:

- **ergonomiczny funkcjonalny design**
- **ochrona przed lordozą**
- **konstrukcja synchroniczna**
- **duży zakres swobody ramion dzięki wysokiemu i wąskiemu oparciu**
- **pięcioramienna podstawa aluminiowa.**

Norma:**DIN 68877**

Opis techniczny

kolor tapicerki	czarny
Wysokość oparcia:	600 mm
podparcie lordozy	tak
Sposób regulacji wysokości	Dźwignia regulacji wysokości
możliwość uzupełnienia o parę podłokietników	tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Amortyzator gazowy
norma	DIN 68877
wykonanie podstawy	Stopka krzyżowa 5-ramienna
regulacja oparcia zapewniającego ciągły kontakt z plecami	tak
Zakres regulacji oparcia	60 mm
głębokość siedziska	450 mm
nośność	120 kg
synchroniczny układ mechaniczny	tak
szerokość siedziska	470 mm
wykonanie rolek	rolki hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
materiał podstawy	Aluminium matowe lakierowane proszkowo
materiał siedzenia	sztuczna skóra
wykonanie podstawy	zestaw rolek
zakres regulacji głębokości siedzenia	40 mm
wersja	z kółkami
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	480 - 630 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe

Akcesoria

Kółka zamienne(1 zestaw = 5 szt.)

962517

Wielofunkcyjna para podłokietników obrotowych krzesel
warsztatowych GARANT Typ

965047