

Garant**Taboret warsztatowy, skóra syntetyczna, z rolkami, niskie****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965054
GTIN	4045197739544
Klasa artykułu	91Z

Opis**Wykonanie:**

Wygodne taborety obrotowe ze sztucznej skóry, z podwójnym, kontrastującym szwem w kolorze pomarańczowym. Wysokość siedzenia regulowana za pomocą amortyzatorów gazowych z wyzwalaczem pierścieniowym. Pięcioramienna podstawa z aluminium.

Ø siedziska 350 mm.

Nośność: 120 kg.

Podwójne rolki z hamulcem, miękka powierzchnia toczna z poliuretanu.

Norma:**DIN 68877****Opis techniczny**

kolor tapicerki	czarna
Ø siedziska	350 mm
materiał siedzenia	sztuczna skóra
nośność	120 kg

wersja	z kółkami
nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	470 - 630 mm
Rodzaj produktu	Taboret

Akcesoria

Kółka zamienne(1 zestaw = 5 szt.)	962517
-----------------------------------	--------