



## Nitownice akumulatorowe do nitów jednostronnie zamykanych iBird® Pro, Typ: 1



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 770517 1      |
| GTIN             | 4007081081801 |
| Klasa artykułu   | 74A           |

### Opis

#### Wykonanie:

iBird® Pro to nitownica akumulatorowa z dostępem do sieci, która za pomocą Wi-Fi bądź Bluetooth może łączyć się ze smartfonami, tabletami lub infrastrukturą IT klienta za pośrednictwem darmowego oprogramowania. Aplikacja Gesipa® umożliwia centralne zarządzanie danymi oraz gromadzenie informacji istotnych dla produkcji (np. licznik ogólny, licznik dzienny, licznik nitów, odliczanie, wskazanie poziomu napełnienia i wskazanie serwisowe, instrukcje i historia konserwacji).

Pierścień sygnalizacyjny służy do wizualizacji procesów nitowania, a użytkownik ma możliwość indywidualnej konfiguracji kolorów w aplikacji.

#### Zalety:

- **Przyjazne dla użytkownika łączenie urządzenia z aplikacją za pośrednictwem kodu QR.**
- **Pierścień sygnalizacyjny możliwa wskazanie stanu roboczego.**
- **Łatwy dostęp do instrukcji eksploatacji, konserwacji i napraw.**
- **Kontrola procesów nitowania, stabilność procesu obróbki, wskazania statusu i wskazania serwisowe.**

#### w dostawie::

Akumulator litowo-jonowy, nr 770529 i ładowarka, nr 770528 rozm. 2, w walizce z tworzywa.  
Nasadki 17/32; 17/36; 17/40; 17/45.

**wskazówka:**

Opcjonalny asystent wspiera użytkownika podczas konfiguracji i analizy procesów nitowania.

Blizsze informacje można znaleźć pod nr 770518 rozm. 1.

skok przyrządu: 25 mm

siła osadzania: 15 000 N

pojemność akumulatora: 18 Ah

Napięcie akumulatorów: 2,1 V

masa z akumulatorkiem: 2 kg

**Opis techniczny**

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| siła osadzania                              | 15 000 N                    |
| skok przyrządu                              | 25 mm                       |
| Rodzaj połączenia                           | Bluetooth                   |
| Rodzaj połączenia                           | Wi-Fi 2,4/5,0 GHz           |
| do nitów stalowych jednostronnie zamykanych | Ø 4,8 mm                    |
| do nitonakrętek z wszystkich materiałów     | Ø 6,4 mm                    |
| do nitonakrętek aluminiowych                | Ø 8 mm                      |
| masa z akumulatorkiem                       | 2 kg                        |
| rodzaj akumulatora                          | litowo-jonowy               |
| pojemność akumulatora                       | 18 Ah                       |
| Napięcie akumulatorów                       | 2,1 V                       |
| Liczba dołączonych akumulatorów             | 1                           |
| zasilanie energią                           | Zasilanie z akumulatora     |
| Rodzaj produktu                             | Przyrząd do nitów zrywanych |

**Akcesoria**

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Akumulator litowo-jonowy szybkowymienny<br>pojemność 2,1 Ah | 770529 2,1 |
| Ładowarka Typ 2                                             | 770528 2   |