



Nitownice akumulatorowe do nitów jednostronnie zamykanych M12BPRT, typ: M12BPRT-0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	770450 M12BPRT-0
GTIN	
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowy przyrząd o szerokim zastosowaniu.

Zalety:

- oświetlenie diodowe obszaru pracy;
- zintegrowany klips na pasek.

Zalety, tekst reklamowy:

- oświetlenie diodowe obszaru pracy;
- zintegrowany klips na pasek.

w dostawie::

Nasadki 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm w walizce z tworzywa sztucznego.

wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. nr 073814 / 073815 / 073829 / 073839 i 073840.

napięcie wyjściowe: 12 V

pojemność: 2,0 A·h

skok przyrządu: 20,32 mm

do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do: 4,8 mm

siła osadzania: 9000 N

Opis techniczny

do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do	4,8 mm
napięcie wyjściowe	12 V
skok przyrządu	20,32 mm
siła osadzania	9000 N
pojemność	2,0 A·h