

**Garant****Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill chwyt uniwersalny, 2xD, Ø DC: 24mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 234000 24     |
| GTIN             | 4045197739759 |
| Klasa artykułu   | 21S           |

**Opis****Wykonanie:**

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

**tolerancja otworu:** -0,1 / +0,3 mm

**Opis:**

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5xD.

**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 234030–234098.

**Użycie, tekst reklamowy:**

Z płytkami skrawającymi nr GG2340–GG2389.

**Pasuje do:**

Płytki skrawające SOGX 080407.

**wskazówka:**

Inne wymiary pośrednie o wymiarach 1/10 dostępne na zamówienie.

**Opis techniczny**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Ø chwytu D <sub>s</sub>              | 32 mm               |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 080407         |
| śruby mocujące                       | 239700 8IP (1,3 Nm) |
| Liczba ostrzy Z                      | 1                   |
| Długość chwytu L <sub>s</sub>        | 60 mm               |

|                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Długość użyteczna $L_1$                                    | 48 mm                            |
| Seria                                                      | Power Drill                      |
| $\varnothing$ nomin. D                                     | 24                               |
| Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$                      | 0,25 mm                          |
| Długość wysięgu $L_A$                                      | 68 mm                            |
| Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych          | HB6535                           |
| Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych          | HB6640                           |
| Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych          | HB630                            |
| Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych          | HB6810                           |
| Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do | $2 \times D$                     |
| chwyt                                                      | ISO 9766                         |
| zastosowanie wiertel                                       | warunkowo nawiercanie centrujące |
| zastosowanie wiertel                                       | warunkowo baryłkowy              |
| zastosowanie wiertel                                       | warunkowo wiercenie poprzeczne   |
| zastosowanie wiertel                                       | warunkowo wiercenie pakietowe    |
| zastosowanie wiertel                                       | warunkowo wyjście skośne         |
| zastosowanie wiertel                                       | warunkowo wyjście skośne         |
| chłodzenie wewnętrzne                                      | tak                              |
| Strategia skrawania                                        | HPC                              |
| Rodzaj produktu                                            | Wiertła z płytkami skrawającymi  |

## Akcesoria

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP       | 674252 8IP |
| Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 8IP                           | 239700 8IP |
| Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,3 Nm | 211750 1,3 |