

**HOLEX****Drabiny wolnostojące, wejście z jednej strony, liczba stopni wraz z podestem:  
4**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	966500 4
GTIN	4045197741592
Klasa artykułu	92L

## Opis

### Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z aluminium z przykręconym na stałe połączeniem stopni i wzdłużnicy, 4-krotnie nitowane połączenie wzdłużnic i rowkowane stopnie o gł. 80 mm. Duże bezpieczeństwo stania dzięki stożkowej konstrukcji, antypoślizgowym stopom drabiny i wielkopowierzchniowej, rowkowanej platformie do stania. Nachylenie drabiny 20°. Odstęp między stopniami 235 mm.

### Norma:

**Gemäß DIN EN 131.**

## Opis techniczny

długość drabiny	1,54 m
masa	5,8 kg
wysokość wzdłużnic	50 mm
możliwość chodzenia	jednostronne
wysokość platformy	0,93 m

wysokość robocza około	3 m
dolna szerokość zewnętrzna	0,49 m
wykonanie stopnia	Stopień
długość L	1,54 m
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	Drabiny wolnostojące