

HOLEX®**Drabiny wolnostojące, wejście z jednej strony, liczba stopni wraz z podestem:
5**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	966500 5
GTIN	4045197741608
Klasa artykułu	92L

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z aluminium z przykręconym na stałe połączeniem stopni i wzdłużnicy, 4-krotnie nitowane połączenie wzdłużnic i rowkowane stopnie o gł. 80 mm. Duże bezpieczeństwo stania dzięki stożkowej konstrukcji, antypoślizgowym stopom drabiny i wielkopowierzchniowej, rowkowanej platformie do stania. Nachylenie drabiny 20°. Odstęp między stopniami 235 mm.

Norma:

Gemäß DIN EN 131-2.

Nośność drabin i stopni: 150 kg
długość L: 1,78 m
długość drabiny: 1,78 m
wysokość robocza około: 3,25 m
wysokość platformy: 1,17 m
dolna szerokość zewnętrzna: 0,52 m
Szerokość belki: 50 mm

Opis techniczny

długość drabiny	1,78 m
-----------------	--------

masa	6,9 kg
wysokość robocza około	3,25 m
wysokość platformy	1,17 m
dolna szerokość zewnętrzna	0,52 m
Szerokość belki	50 mm
długość L	1,78 m
Nośność drabin i stopni	150 kg