

HOLEX®**Drabiny wolnostojące, wejście z jednej strony, liczba stopni wraz z podestem:
6**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	966500 6
GTIN	4045197741615
Klasa artykułu	92L

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z aluminium z przykręconym na stałe połączeniem stopni i wzdłużnicy, 4-krotnie nitowane połączenie wzdłużnic i rowkowane stopnie o gł. 80 mm. Duże bezpieczeństwo stania dzięki stożkowej konstrukcji, antypoślizgowym stopom drabiny i wielkopowierzchniowej, rowkowanej platformie do stania. Nachylenie drabiny 20°. Odstęp między stopniami 235 mm. Z 2 bardzo wytrzymałymi pasami z perlonu.

Norma:

Gemäß DIN EN 131-2.

Nośność drabin i stopni: 150 kg

długość L: 2,01 m

długość drabiny: 2,01 m

wysokość robocza około: 3,5 m

wysokość platformy: 1,4 m

dolna szerokość zewnętrzna: 0,55 m

Szerokość belki: 50 mm

Opis techniczny

masa	8 kg
długość drabiny	2,01 m
dolna szerokość zewnętrzna	0,55 m
wysokość robocza około	3,5 m
wysokość platformy	1,4 m
Szerokość belki	50 mm
długość L	2,01 m
Nośność drabin i stopni	150 kg