



**Drabiny wolnostojące, wejście z jednej strony, liczba stopni wraz z podestem:  
5**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	965900 5
GTIN	4045197742025
Klasa artykułu	91B

## Opis

### Wykonanie:

stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych, trwałe połączenie stopni z wzdłużnicami z poczwórnym zawinięciem. Wysoka stateczność dzięki stożkowej konstrukcji. Ze zoptymalizowanym przegubem o dużej powierzchni przylegania, z 6 nitami i osłoną z tworzywa sztucznego.

Stopnie o głębokości 80 mm z antypoślizgowymi rowkami.

Uchwyt EasyHandle Haptoprene® z mechanizmem zaciskowym, stopa BalanceBase w wykonaniu antypoślizgowym.

### Norma:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

### Powłoka lakiernicza:

Słupki antracytowe RAL 7016, **lakier proszkowy.**

Nośność drabin i stopni: 150 kg

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

długość L: 1,98 m

długość drabiny: 1,98 m

wysokość robocza około: 3,25 m

wysokość platformy: 1,17 m

dolna szerokość zewnętrzna: 0,53 m  
Szerokość belki: 73 mm

## Opis techniczny

dolna szerokość zewnętrzna	0,53 m
wysokość robocza około	3,25 m
materiał	Aluminiowe
Szerokość belki	73 mm
wysokość platformy	1,17 m
długość drabiny	1,98 m
masa	7,5 kg
długość L	1,98 m
Nośność drabin i stopni	150 kg
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9