

**Drabiny wolnostojące, wejście z jednej strony, liczba stopni wraz z podestem:  
6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965900 6
GTIN	4045197742032
Klasa artykułu	91B

**Opis****Wykonanie:**

stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych, trwałe połączenie stopni z wzdłużnicami z poczwórnym zawinięciem. Wysoka stateczność dzięki stożkowej konstrukcji. Ze zoptymalizowanym przegubem o dużej powierzchni przylegania, z 6 nitami i osłoną z tworzywa sztucznego.

Stopnie o głębokości 80 mm z antypoślizgowymi rowkami.

Uchwyt EasyHandle Haptoprene® z mechanizmem zaciskowym, stopa BalanceBase w wykonaniu antypoślizgowym.

**Norma:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Powłoka lakiernicza:**

Słupki antracytowe RAL 7016, **lakier proszkowy.**

Nośność drabin i stopni: 150 kg

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

długość L: 2,23 m

długość drabiny: 2,23 m

wysokość robocza około: 3,5 m

wysokość platformy: 1,4 m

dolna szerokość zewnętrzna: 0,55 m  
Szerokość belki: 73 mm

## Opis techniczny

wysokość robocza około	3,5 m
masa	8,5 kg
materiał	Aluminiowe
Szerokość belki	73 mm
długość drabiny	2,23 m
wysokość platformy	1,4 m
dolna szerokość zewnętrzna	0,55 m
długość L	2,23 m
Nośność drabin i stopni	150 kg
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9