

Garant

Drabiny wolnostojące, wejście z jednej strony, z GripStep, liczba stopni wraz z podestem: 4

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965901 4
GTIN	4045197742049
Klasa artykułu	91B

Opis**Wykonanie:**

Stopnie i wzdłużnice z tłoczonych profili aluminiowych, trwałe połączenie stopni z wzdłużnicami z poczwórnym zawinięciem. Wysoka stateczność dzięki stożkowej konstrukcji.

Ze zoptymalizowanym przegubem o dużej powierzchni przylegania, z 6 nitami i osłoną z tworzywa sztucznego.

Stopnie o głębokości 80 mm z przeciwpoślizgowymi rowkami.

Uchwyt EasyHandle Haptoprene® z mechanizmem zaciskowym, stopa BalanceBase w wykonaniu antypoślizgowym.

Z nakładką antypoślizgową **GripStep**.

Z półką wykonaną z tworzywa sztucznego.

Norma:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Powłoka lakiernicza:

Słupki antracytowe RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Opis techniczny

długość drabiny	1,73 m
materiał	Aluminiowe
Głębokość szczelbli / stopni	80 mm
wysokość robocza około	3 m
wykonanie stopnia	Stopień
możliwość chodzenia	jednostronne
dolna szerokość zewnętrzna	0,5 m
masa	6,6 kg
wysokość wzdłużnic	73 mm
wysokość platformy	0,93 m
długość L	1,73 m
Nośność drabin i stopni	150 kg
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9
Rodzaj produktu	Drabiny wolnostojące