

Garant**Drabiny wolnostojące, wejście z jednej strony, z GripStep, liczba stopni wraz z podestem: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965901 6
GTIN	4045197742063
Klasa artykułu	91B

Opis**Wykonanie:**

Stopnie i wzdłużnice aluminiowe, trwałe połączenie stopni z wzdłużnicami z poczwórnym zawinięciem. Wysoka stateczność dzięki stożkowej konstrukcji. Ze zoptymalizowanym przegubem o dużej powierzchni przylegania, z 6 nitami i osłoną z tworzywa sztucznego. Stopnie o głębokości 80 mm z przeciwpoślizgowymi rowkami.

Uchwyt EasyHandle Haptoprene® z mechanizmem zaciskowym, stopa BalanceBase w wykonaniu antypoślizgowym.

Jak nr 965900, z powierzchnią stopni **GripStep** .

Norma:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Powłoka lakiernicza:

Słupki antracytowe RAL 7016, **lakier proszkowy**.

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

długość L: 2,23 m

długość drabiny: 2,23 m

wysokość robocza około: 3,5 m

wysokość platformy: 1,4 m

dolna szerokość zewnętrzna: 0,55 m
Szerokość belki: 73 mm

Opis techniczny

wysokość robocza około	3,5 m
możliwość chodzenia	jednostronne
wysokość platformy	1,4 m
masa	8,5 kg
materiał	Aluminiowe
Szerokość belki	73 mm
dolna szerokość zewnętrzna	0,55 m
długość drabiny	2,23 m
długość L	2,23 m
Nośność drabin i stopni	150 kg
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9
Rodzaj produktu	Drabiny wolnostojące