

**Drabiny wolnostojące, wejście z dwóch stron, liczba stopni: 2X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965920 2X3
GTIN	4045197742070
Klasa artykułu	91B

Opis**Wykonanie:**

Jak nr 965900, jednak z 2 taśmami perlonowymi o wysokiej wytrzymałości do zabezpieczenia przed rozsunięciem. Bez półki.

Stopnie i wzdłużnice aluminiowe, trwałe połączenie stopni z wzdłużnicami z poczwórnym zawinięciem. Wysoka stateczność dzięki stożkowej konstrukcji. Ze zoptymalizowanym przegubem o dużej powierzchni przylegania, z 6 nitami i osłoną z tworzywa sztucznego. Stopnie o głębokości 80 mm z przeciwpoślizgowymi rowkami.

Uchwyt EasyHandle z mechanizmem zaciskowym, stopa BalanceBase w wykonaniu antypoślizgowym.

Z oznaczeniem SafeStep, czyli najwyższym stopniem odporności na chodzenie.

Norma:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Powłoka lakiernicza:

Słupki antracytowe RAL 7016, **lakier proszkowy.**

Nośność drabin i stopni: 150 kg

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

długość L: 0,69 m

długość drabiny: 0,69 m

wysokość robocza około: 2,25 m

dolna szerokość zewnętrzna: 0,44 m

Szerokość belki: 73 mm

masa: 5,4 kg

Opis techniczny

dolna szerokość zewnętrzna	0,44 m
długość drabiny	0,69 m
masa	5,4 kg
wysokość robocza około	2,25 m
Szerokość belki	73 mm
długość L	0,69 m
Nośność drabin i stopni	150 kg
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9