

**Garant****Stacja czyszczenia, Typ: S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	986000 S
GTIN	2050001786005
Klasa artykułu	96U

**Opis****Wykonanie:**

Stabilna i wytrzymała obudowa z blachy stalowej z wbudowanym pneumatycznym systemem ssania i pojemnikiem wychwytowym. Działanie ssące jest realizowane za pomocą pedału nożnego z przodu. Z rolkami i uchwytem przesuwającym z tyłu, co umożliwia łatwy transport. Do pracy potrzeba tylko przyłącza sprężonego powietrza na miejscu.

**Zastosowanie:**

Do łatwego czyszczenia detali oraz narzędzi za pomocą sprężonego powietrza. Kurz, pył, oleje i płyny są zasysane i gromadzone w pojemniku wychwytowym.

**w dostawie::**

W komplecie pistolet wydmuchowy nr 080120 rozm. ALU, wąż oraz uchwyt do pistoletu Easyfix nr 955750 rozm. 1, kaseta Easyfix z tworzywa sztucznego, nr 955790, rozm. 74.

**Powłoka lakiernicza:**

Antracytowa, RAL 7016

pojemność koryta: 20 l

wysokość: 1300 mm

szerokość: 570 mm

głębokość: 450 mm

wysokości roboczej: 870 mm

przyłącze pneumatyczne: DN 7,2

**Opis techniczny**

głębokość	450 mm
szerokość	570 mm
typ	S
wysokość	1300 mm
masa	50 kg
przyłącze pneumatyczne	DN 7,2
wysokości roboczej	870 mm
pojemność koryta	20 l
Rodzaj produktu	Stanowiska do czyszczenia