

**PNMG 1106XNEN-GH, CA420M, Typ: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	223312 GG
GTIN	4960664732951
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

10- ostrzowa, wieloboczna płytko skrawająca, zapewniająca stabilną i ekonomiczną obróbkę.
GH - wytrzymała krawędź skrawająca.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

ostrze czołowe: 2 mm

posuw f_z na ząb: 0,3 mm

Opis techniczny

typ	GG
posuw f_z na ząb	0,3 mm
liczba wymian/ostrzy	10
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	PNMG 1106XNEN-GH
Gatunek	CA420M
Materiał ostrza	HM

ostrze czołowe	2 mm
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się	230 m/min	K
suchy	nadają się		
przyłącze	nadają się		