

**Głowice frezarskie 70° MFK, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 100/14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	223300 100/14
GTIN	4960664732753
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Frez do płaszczyzn do obróbki żeliwa z wysoką wydajnością. Wąska i bardzo wąska podziałka zębów zapewniają maksymalną produktywność przy skrawaniu żeliwa.

Zalety:

- **ekonomiczna i stabilna obróbka dzięki 10-ostrzowym, wielobocznym płytkom skrawającym**
- **odpowiednia konstrukcja narzędzia i duży kąt przyłożenia powodują zmniejszenie sił skrawania.**

Opis techniczny

śruba klina zaciskowego	229721
długość całkowita L_{ges}	63 mm
klina zaciskowego	229720
Ø ostrzy D_c	100 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	PN.. 1106

Liczba ostrzy Z	14
Ø otworu uchwytu	32 mm
maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$	109 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p.maks.}$	6 mm
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	70 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Głowice do planowania

Akcesoria

śruba klina	229721
Klin zaciskowy	229720