

**PNEG 1106XNEN-GL, PR1525, Typ: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	223322 GG
GTIN	4960664732920
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

10- ostrzowa, wieloboczna płytko skrawająca, zapewniająca stabilną i ekonomiczną obróbkę.
GL - geometria zorientowana na powierzchnię.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

ostrze czołowe: 2,6 mm

posuw f_z na ząb: 0,12 mm

Opis techniczny

typ	GG
posuw f_z na ząb	0,12 mm
liczba wymian/ostrzy	10
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	PNEG 1106XNEN-GL
Gatunek	PR1525
Materiał ostrza	HM

ostrze czołowe	2,6 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się	180 m/min	K
suchy	nadają się		
przyłącze	nadają się		