

**Głowice frezarskie 70° MFK, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 80/8mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 223300 80/8 |
| GTIN | 4960664732722 |
| Klasa artykułu | 250 |

Opis**Wykonanie:**

Frez do płaszczyzn do obróbki żeliwa z wysoką wydajnością. Wąska i bardzo wąska podziałka zębów zapewniają maksymalną produktywność przy skrawaniu żeliwa.

Zalety:

- **ekonomiczna i stabilna obróbka dzięki 10-ostrzowym, wielobocznym płytkom skrawającym**
- **odpowiednia konstrukcja narzędzia i duży kąt przyłożenia powodują zmniejszenie sił skrawania.**

Opis techniczny

| | |
|---|-------|
| długość całkowita L_{ges} | 63 mm |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$ | 6 mm |
| Ø otworu uchwyty | 27 mm |
| Liczba ostrzy Z | 8 |
| maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$ | 89 mm |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| pasująca wymienna płytko skrawająca | PN.. 1106 |
| klina zaciskowego | 229720 |
| Ø ostrzy D _c | 80 mm |
| śruba klina zaciskowego | 229721 |
| wykonanie chwytu | z otworem |
| Kąt ustawienia κ | 70 stopni |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Rodzaj produktu | Głowice do planowania |

Akcesoria

| | |
|----------------|--------|
| śruba klina | 229721 |
| Klin zaciskowy | 229720 |