


PNEG 1106XNER-W Wiper, CA420M, Typ: GG

Dane zamówienia

Numer katalogowy	223324 GG
GTIN	4960664732975
Klasa artykułu	25A

Opis
Wykonanie:

10- ostrzowa, wieloboczna płytko skrawająca, zapewniająca stabilną i ekonomiczną obróbkę.
W - 2-ostrzowa płytko skrawająca Wiper.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

ostrze czołowe: 10 mm

posuw f_z na ząb: maks. 0,2 mm

Opis techniczny

typ	GG
posuw f_z na ząb	maks. 0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	10
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	PNEG 1106XNER-W
Gatunek	CA420M
Materiał ostrza	HM

ostrze czołowe	10 mm
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się	230 m/min	K
suchy	nadają się		
przyłącze	nadają się		