

**PNEG 1106XNER-W Wiper, PR1510, Typ: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	223326 GG
GTIN	4960664732890
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

10- ostrzowa, wieloboczna płytko skrawająca, zapewniająca stabilną i ekonomiczną obróbkę.
W - 2-ostrzowa płytko skrawająca Wiper.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

ostrze czołowe: 10 mm

posuw f_z na ząb: maks. 0,2 mm

Opis techniczny

typ	GG
posuw f_z na ząb	maks. 0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	10
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	PNEG 1106XNER-W
Gatunek	PR1510
Materiał ostrza	HM

ostrze czołowe	10 mm
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się	180 m/min	K
suchy	nadają się		
przyłącze	nadają się		