



Płytki skrawające frezowa PNEG 1106XNER-W, do głowic frezarskich do płaszczyzn, PR1525, Wiper



Dane zamówienia

Numer katalogowy	223328 GG
GTIN	4960664732937
Klasa artykułu	25A

Opis

Wykonanie:

10- ostrzowa, wieloboczna płytki skrawająca, zapewniająca stabilną i ekonomiczną obróbkę.
W - 2-ostrzowa płytki skrawająca Wiper.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	maks. 0,2 mm
typ	GG
liczba wymian/ostrzy	10
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	PNEG 1106XNER-W
Gatunek	PR1525
Materiał ostrza	HM
ostrze czołowe	10 mm

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się	180 m/min	K
suchy	nadają się		
przylącze	nadają się		