

Garant**POMX 0704ZEER M, HB9540, Typ: ST1400**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	213128 ST1400
GTIN	4045197743237
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Długość ostrza czołowego: 1,5 mm dla wysokiej jakości powierzchni.

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 1,4 \text{ mm}$.

Promień programowany przy $a_{p\text{maks.}}$: 3,61 mm

posuw f_z na ząb: 0,9 mm

Opis techniczny

typ	ST1400
Promień programowany przy $a_{p\text{maks.}}$	3,61 mm
posuw f_z na ząb	0,9 mm
liczba wymian/ostrzy	5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	POMX 0704ZEER M
Gatunek	HB9540
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	360 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	310 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	M
uniw.	nadają się		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		