

**Garant****POMX 0704ZEER U, HB9640, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213141 UNI
GTIN	4045197743275
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Długość ostrza czołowego: 1,5 mm dla wysokiej jakości powierzchni.

**wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 1,4 \text{ mm}$ .

Promień programowany przy  $a_{p \text{ maks.}}$ : 3,61 mm

**Opis techniczny**

Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	3,61 mm
typ	UNI
liczba wymian/ostrzy	5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	POMX 0704ZEER U
Gatunek	HB9640
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	360 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	320 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	280 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	S
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
przyłączy	nadaje się		