

Garant**POMX 0704ZEER U, HB9540, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213144 UNI
GTIN	4045197743282
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Długość ostrza czołowego: 1,5 mm dla wysokiej jakości powierzchni.
zwłaszcza do trudnych warunków obróbki (skrawanie przekrojów nieciągłych).

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 1,4 \text{ mm}$.

Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$: 3,61 mm

Opis techniczny

typ	UNI
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks}}$	3,61 mm
liczba wymian/ostrzy	5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	POMX 0704ZEER U
Gatunek	HB9540
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	360 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	310 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	M
uniw.	nadaje się		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		